






Tecnologia Cad-Cam Cad-Cam technology Tecnología de la Cad-Leva

ZETA CAD-CAM


 Gesso speciale tipo IV appositamente studiato per i sistemi CAD-CAM. La sua particolare composizione consente la perfetta scansione di tutta la superficie del modello di lavoro, evitando dannose rifrazioni ottiche. Possiede una notevole resistenza alla compressione e una bassa espansione. Colore: Avorio

 *Type IV special gypsum studied specifically for Cad-Cam technology. Its unique composition allows for perfectly smooth scanning of model surface areas, avoiding any harmful optical refractions. It is typically particularly resistant to compression and has a minimal level of expansion. Colour Ivory*


 *Yeso especial tipo IV estudiado expresamente para los sistemas CAD-Leva. Su especial composición permite escanear perfectamente toda la superficie del modelo de trabajo, lo que evita las dañinas refracciones ópticas. Tiene una considerable resistencia a la compresión y una baja expansión. Color: Marfil*



CERADENT CAD-CAM

 Cera da modellazione ideale per la scansione nella tecnologia CAD-CAM. Ottima anche per la modellazione tradizionale. Colore: Beige, Rosa

 *Modelling wax ideal for scanning using Cad-Cam Technology. Colour: Beige, Pink*

 *Cera para modelar ideal para escanear con la tecnología CAD-Leva. Color: Beige, Rosa*




cod.200/60RA (rosa/pink)
cod.200/60 (beige)


Scatola / box / caja g. 60
Scatola / box / caja g. 60


TAMPONI CERA LABORATORIO

double wax



 Valli in cera preformati da posizionare nella placca inferiore per favorire la determinazione dell'altezza verticale e dell'occlusione centrica. Costituiti da 2 strati di colore e consistenza diversa. La parte masticatoria superiore gialla, spessa 3 mm., morbida, si scalda più facilmente e permette una più veloce registrazione della dimensione verticale. La parte inferiore rossa, spessa 7 mm., rigida, viene fissata alla placca base.


 *Preformed bite rims to be positioned on the base plate to favour the measurement of the vertical height and centric occlusion. Made up of two wax layers of different colours and consistencies. The yellow top layer for mastication, which is 3 mm. thick, is soft and heats easily. The red bottom layer, which is 7 mm. thick, is hard and is fitted to the loose plate.*


 *Moldes de cera preformados para colocar en la placa inferior, favorece la determinación de la altura vertical y de la oclusión céntrica. Compuesto de dos capas de color y consistencia diferentes. La parte masticatoria superior amarilla, de 3 mm de espesor, es suave, se calienta más fácilmente y permite un registro más rápido de la dimensión vertical. La parte inferior roja, de 7 mm de espesor, es rígida y se fija en la placa base.*


cod.167/24 Tamponi cera laboratorio Double wax scatola / box / caja pz.lpcs.24

ZETA HARD

**nuova formula / new formula
nueva formulación**

 Cera extra dura ideale per il fresaggio di precisione, per la modellazione con tecnica indiretta di intarsi semplici, doppi e di corone $\frac{3}{4}$. Possiede a caldo ottime doti di plasticità e tenacia, non presenta tensioni interne, ha una contrazione ed una retrazione infinitesimali e non lascia residuo. Colore: arancio

 *Extra hard wax for precision milling, for modelling with the indirect technique of simple inlays, double inlays and $\frac{3}{4}$ crowns. When hot displays high level of compactness with infinitesimal contraction and retraction and good quality levels of plasticity, shown by an absence of internal strains and residues. Colour: orange*

 *Cera extra dura del grupo Zeta. Ha sido creada para el modelado con técnica indirecta de inlays simples, dobles y coronas $\frac{3}{4}$; posee en caliente óptimas propiedades de plasticidad y tenacidad, no presenta tensiones internas, tiene una contracción y una retracción centesimal y no deja residuos. Ideal también para fresar. Color: naranja*



cod.230/60 Zeta Hard scatola / box / caja g. 60
cod.230/500 Zeta Hard scatola / box / caja g. 500

Usando prodotti



Using

Usar productos de

contribuite alla ricerca scientifica e ad opere umanitarie di alto valore morale sostenute ovunque nel mondo dalla **FONDAZIONE ZINGARDI**.

*products you are helping scientific research and humanitarian action of high moral value supported all around the world by **ZINGARDI FOUNDATION**.*

*estás ayudando a la investigación científica y acción humanitaria del alto valor moral apoyó todos alrededor del mundo por la **FUNDACIÓN de ZINGARDI**.*